

**Garant****Boorstang VHM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 60/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	E04G SCLDR/LS4
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Middenverplaatsing $L_3$	2,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Totale lengte L	90 mm
Spanhoogte $L_2$	3,58 mm
Instelhoek $\kappa$	97 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200