

Garant**Boorstang HM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13,54 mm
Middenverplaatsing L_3	8,15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 11
geschikte wisselplaat	GCCT 06020.
ISO-code houder	E10K SGLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 11	269028 11
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200