

Garant**Boorstang VHM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 65/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	5,94 mm
ISO-code houder	E05H SCLDR/LS4
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	4,6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200