

Garant**Boorstang HM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 100/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	GCCT 06020.
Middenverplaatsing L_3	9,15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 11
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	15,52 mm
ISO-code houder	E12M SGLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11,33 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Wisselplaatschroevenset Type 11	269028 11
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200