

**Garant****Boorstang HM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	4,8 mm
geschikte wisselplaat	TDAT 07010.
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	9,14 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 12
ISO-code houder	E08K STLDR/L07
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte $L_2$	7,49 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 12	269028 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500