

AEG

Accucirkelzaag, Type: BKS18SBL



Bestelgegevens

Bestelnummer	078221 BKS18SBL
GTIN	4058546374549
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze Sub-Compact cirkelzaag voor krachtig en snel zagen in compact formaat.

Levering:

Zonder accu en lader.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Energievoorziening	Accuvoeding
Zaagblad-Ø	165 mm
Gewicht	2,9 kg
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Uitvoering	Handcirkelzaag
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Accutype	Lithium-ion

Gegevensblad

Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale snijdiepte 90°	57 mm
Artikelomschrijving producent	BKS 18SBL-0
Accuspanning	18 V
Producttype	Zaag