

AEG

Slagschroefmachine 18 V, accu-slagschroefmachine, max. schroef-Ø M16, gereedschapsoptname buitenvierkant 1/2 inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsoptname.

- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Handgreep met softgrip.**
- **Riemhaak.**
- **Draaimomentinstelling in 4 trappen, inclusief AutoStop, voor optimaal aanhalen en losdraaien van wielmoeren.**
- **Borstelloze motor.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073841 – 073848.

Technische beschrijving

Typisch gebruik	Heavy Duty
Gewicht	3,05 kg

Gegevensblad

maximaal draaimoment	1220 Nm
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal inbegrepen accu's	0
Artikelomschrijving producent	BSS 18HTF12BL-0
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen	0 - 1900 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Producttype	Slagschroefmachine