

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302440 25
GTIN	4250122600411
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Totale lengte L	207 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Span-Ø D ₁	25 mm
Schroefdraad M	M24
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25