

**Weldonhouder, SK 40, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302420 12
GTIN	4250122600251
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	12
Totale lengte L	143 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Schroefdraad M	M16
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 40
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12