



## Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302520 16
GTIN	4250122600817
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

#### Toepassing:

**Met passpie** – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Totale lengte L: 199 mm

Freesdoornlengte  $L_3$  met meeneemring: 17 mm

Freesdoornlengte  $L_4$ : 27 mm

Schroefdraad M: M24

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 16

### Technische beschrijving

Totale lengte L	199 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Freesdoornlengte $L_3$ met meeneemring	17 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Afkoppellengte A-maat	55 mm

Freesdoornlengte $L_4$	27 mm
Doorn- $\varnothing d_1$	16 mm
Schroefdraad M	M24
Reserve-freesaantreibbout nr. 309860/309861	16
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 6 \mu\text{m}$
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantreibbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantreibbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Momentopzetstuk voor aantreibbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantreibbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Freesaantreibbout Voor doorn- $\varnothing$ 16 mm	309860 16
Spansleutel voor aantreibbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spansleutel 1/2 inch-SW25 Voor ER-spantanghouder 16	309720 16
Speciale aantreibbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreibbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantreibbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 16	309700 16
Speciale sleutel Voor doorn- $\varnothing$ 16 mm	309840 16
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 16	309680 16

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50