



Buigzame stalen liniaal, oppervlaktesparend, Lengte: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461640 150
GTIN	4007368044024
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele linialen van verenstaal met beschermhoes van polyamide. Uitstekende afleeseigenschappen en goede bescherming tegen slijtage. Bijzonder geschikt voor metingen op gevoelige oppervlakken zoals gelakte oppervlakken. Boven- en onderkant 1/1 mm-verdeling.

Technische beschrijving

Lengte	150 mm
Doorsnede breedte	13 mm
Doorsnede dikte	0,3 mm
Verdeling bovenkant	1/1 mm
Verdeling onderkant	1/1 mm
Producttype	Liniaal