



Datalogger, Type: 174T



Bestelgegevens

Bestelnummer	474202 174T
GTIN	4029547027765
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >> 1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Tijdbesparend en intuïtief gegevens uitlezen via USB-C. Professionele software met Excel-exportfunctie voor het programmeren van de logger, voor data-analyse en voor rapportage in pdf-formaat.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 gr. CR2032, USB-C 2.0 datakabel en kalibratierapport.

Technische beschrijving

Kalibratie	I9
Breedte	38 mm

Energievoorziening	Batterijvoeding
Hoogte	18,5 mm
Meetbereik temperatuur	-30 - 70 °C
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Lengte	60 mm
Maximale afwijking temperatuur	±0,5 °C
IP-klasse	IP 65
Aansluiting	USB-interface
Apparaatgeheugen	16000 meetwaarden
Producttype	Datalogger

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/474202-174T>