



## Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302520 22
GTIN	4250122600824
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

#### Toepassing:

**Met passpie** – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Totale lengte L: 201 mm

Freesdoornlengte  $L_3$  met meeneemring: 19 mm

Freesdoornlengte  $L_4$ : 31 mm

Schroefdraad M: M24

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 22

### Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Totale lengte L	201 mm
Freesdoornlengte $L_3$ met meeneemring	19 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm

Schroefdraad M	M24
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	31 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
	308740 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50

308605 50

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308780 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308650 50

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm

309840 22

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50

308812 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50

308720 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50

308700 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50

308820 50

Meeneemring Voor doorn-Ø 22 mm

309870 22

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50