

**OZ-spantanghouder, SK 40, Spanbereik: 2-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540 – 309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 – 25, haaksleutel nr. 628400.

Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 25 mm
Reserve-spanmoer nr. 309670	2 - 25
Schroefdraad M	M16
Afkoppellengte A-maat	66 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	58/62
Totale lengte L	159 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Span-Ø D ₁	2-25 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 12 mm	309550 12
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 18 mm	309550 18
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 23 mm	309550 23
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 11 mm	309550 11
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 15 mm	309550 15
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 13 mm	309550 13
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 6 mm	309550 6
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 8 mm	309550 8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 14 mm	309550 14
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 7 mm	309550 7
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
OZ-spanmoer Spanbereik van spanklem 2-25 mm	309670 2-25
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 19 mm	309550 19
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 25 mm	309550 25
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 9 mm	309550 9
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 20 mm	309550 20
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
conus 40

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 17 mm

309550 17