

Garant**Master Mute wisselsnijkop links, voor CN.. Wisselplaten****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Artikelklasse	29E

Omschrijving**T.b.v.:**

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060 – 265076.

Technische beschrijving

Schroef voor spanklemstuk	259021 8
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Serie	Master Mute
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	33 mm
Spanklemstuk	259038 21
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 22

Schroef voor onderlegplaat	269013 9
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal koelkanalen	3
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265101-40/12>