

Garant**Master Mute wisselsnijkop links, voor DN.. Wisselplaten****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265115 32/11
GTIN	4069515031851
Artikelklasse	29E

Omschrijving**T.b.v.:**

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060 – 265076.

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 21
Totale lengte L	26 mm
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	40 mm
Onderlegplaat	269005 20
Kniehefboomschroef	259018 19
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Serie	Master Mute

Schacht-Ø D _s	32 mm
Aantal koelkanalen	3
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265115-32/11>