

Garant

Ministiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: AF0324



Bestelgegevens

Bestelnummer	546906 AF0324
GTIN	4069515032070
Artikelklasse	51D

Omschrijving

Uitvoering:

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm. Met een geleidingsvlak aan de punt. Precies afbramen zonder het werkstuk te beschadigen.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Serie	Master Uni
Vormbeschrijving	Cilinder met geleidingsvlak
Koplengte	24 mm
Kop-Ø	3 mm
Schacht-Ø	3 mm
Totale lengte	40 mm
Snijmateriaal	HM
Lange schacht	nee
Producttype	Stiftfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		