

Garant**Ministiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: D0302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546906 D0302
GTIN	4069515032117
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-ministiftfrees met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Kop-Ø	3 mm
Schacht-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Bol
Serie	Master Uni
Koplengte	2 mm
Totale lengte	40 mm
Snijmateriaal	HM
Lange schacht	nee
Producttype	Stiftfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt onder voorwaarden
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
Uni	geschikt