

Garant

Ministiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: E0610



Bestelgegevens

Bestelnummer	546906 E0610
GTIN	4069515032155
Artikelklasse	51D

Omschrijving

Uitvoering:

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Totale lengte	40 mm
Koplengte	10 mm
Kop-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Druppel
Schacht-Ø	3 mm
Serie	Master Uni
Snijmateriaal	HM
Lange schacht	nee
Producttype	Stiftfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		