



Slagschroefmachines accu-slagschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** beschermt de motor tegen overbelasting.
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Met **borstelloze EC-motor.**

Levering:

Zonder accu, zonder lader en met L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – nr. 073866.

Technische beschrijving

geschikt voor materiaal	Metaal
-------------------------	--------

Typisch gebruik	Strong
Gewicht	1,1 kg
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht	31 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal aantal slagen	27000 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	11 m/s ²
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 605 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	0
Accuspanning	18 V
Maximaal toerental 2e versnelling	2300 min ⁻¹
Artikelomschrijving producent	GSB 18V-65
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	1,5 m/s ²
Producttype	Klopboorschroefmachine