



Elektrische haakse slijper GWS, voor 125 mm schijf-Ø, met herstartblokkering



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

720 Watt 115 mm haakse slijper met een geringe greepomvang, biedt een geoptimaliseerde ergonomie voor werken zonder moe te worden.

• **Voorkeuze van het toerental maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	1,9 kg
Wattage	720 W
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	28 mm
Toerentalbereik	2800 - 11000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	6,5 m/s ²
Netfrequentie	50 Hz
Artikelomschrijving producent	GWS 7-115E

Gegevensblad

Maximale schijf-Ø	115 mm
Nominale spanning	230 V
Producttype	Haakse slijper