

**Garant****Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302414 32/16
GTIN	
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

**Zonder** lengte-instelschroef, **kort** en **met koelkanaalboringen** (niet afsluitbaar).

**Toepassing:**

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Maximaal toegestaan toerental 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø d	32 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Producttype	Verlengstuk