

uvex

Veiligheidshelm uvex pronamic B-WR, Kleur: YELLOW



Bestelgegevens

Bestelnummer	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Artikelklasse	04U

Omschrijving

Uitvoering:

Pronamic staat voor optimale bescherming (**protection**) en dynamiek (**dynamic**):
Lichte helmschaal van HDPE (high-density-polyethyleen) met **drie variabel instelbare ventilatieopeningen** voor maximale ventilatie. De geoptimaliseerde geometrie van de hoofdband en de grote neksteun zorgen voor een uiterst comfortabele pasvorm. Het adaptersysteem maakt combineren mogelijk met vizieren, helmoorkappen en helmlampen.
Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

- **6-punts band**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **Zweetband van kunstleer**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting en grote neksteun**

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage

Norm:

DIN EN 397

Technische beschrijving

Gewicht	406 g
---------	-------

Verstelbare breedte	Draaisluiting
Serie	uvex pronamic
Kleur	geel
Maat	51 - 65 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Materiaal helmschaal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm