



Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302520 27
GTIN	4250122600831
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 6 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Totale lengte L: 203 mm

Freesdoornlengte L_3 met meeneemring: 21 mm

Freesdoornlengte L_4 : 33 mm

Schroefdraad M: M24

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 27

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L_4	33 mm
Schroefdraad M	M24
Freesdoornlengte L_3 met meeneemring	21 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27

Totale lengte L	203 mm
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50