

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop voor draadsnijplaten, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265303 16/16
GTIN	4069515036054
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met vaste hellingshoek 1,5°.

Opmerking:

Bijbehorende draadsnijplaten nr. 270700 – 270984.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Middenverplaatsing L_3	10,4 mm
Totale lengte L	20 mm
Serie	Master Mute
bijbehorende draadsnijplaat	16IL
Torx-klenschroef voor nc centreerboor	269028 50
Schacht-Ø D_s	16 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265303-16/16>