

Mahr

Digitale meetklok met touchscreen en i-wi aflezing 0,0001 mm, Meetbereik: 12,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige digitale meetklok met zeer grote cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave door eenduidige, gekleurde leds en displaysymbolen voor meetwaardeclassificatie. Gehard glazen front met slijtvaste touch-bedieningspanelen, weergave 280° draaibaar.

Met bidirectionele gegevensuitvoer en geïntegreerd draadloos systeem i-wi voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

PRESET (3 waarden), tolerantie- en waarschuwingsgrenzen (3 toleranties), gekleurde led-weergave afhankelijk van de modus: goedkeur / afkeur / nabewerking / waarschuwingsgrenzen, ABS (weergave kan op nul worden gezet zonder dat het verband met PRESET wordt verloren), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (algemene toetsenblokkering in het menu), DATA (gegevensoverdracht) / HOLD (actuele meetwaarde bevriezen). IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsomschakelbaar	0,00001 inch
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0018 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Behuizing-Ø	58,4 mm
IP-klasse	IP 42
Aflezingsomschakelbaar	0,0001 mm
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Kalibratie	C1
dikte van de behuizing	35,8 mm
Oog aan achterwand behuizing	nee
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434660-12,5>
