



HOLEX 24seven LEVEL weegcelsysteem - stand-alone-systeem, Type: 42



Bestelgegevens

Bestelnummer	979440 42
GTIN	4069515036481
Artikelklasse	9SW

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX weegcelsysteem in modern industrieel ontwerp. Behuizing met robuust frame, bekleed met Alu-Cobond® platen. Frontdeuren van hoogwaardige, vastgelaste constructie van plaatstaal, met kijkvenster van stevig plexiglas.

- **Led-binnenverlichting standaard.**
- **Hefwagensokkel met verstelbare voeten.**
- **Met behulp van de geïntegreerde weegcellen detecteert de HOLEX 24seven LEVEL automatisch het verwijderen van de artikelen en zorgt hij voor een volledige, volledig automatische bevoorrading.**

Standaardconfiguratie met 42 weegcelboxen verdeeld over 8 legborden. De boxen zijn in het systeem ingebouwd op drie verschillende legbordmaten S, M, L.

Legbord S: 7 boxen voor kleine artikelen tot max. 10 kg per box.

Legbord M: 5 boxen voor middelgrote artikelen tot max. 15 kg per box.

Legbord L: 4 boxen voor grote artikelen tot max. 20 kg per box.

Levering:

Touchscreen 10 inch, mini-pc incl. software, besturingssysteem WIN 11 Engels.

Kleur:

Romp en deksel lichtgrijs RAL 7035 Alucobond® gelakt, frontdeuren en sokkel antracietgrijs RAL 7016 poedercoating.

Opmerking:

Het aantal boxen van de HOLEX 24seven LEVEL is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 3 verschillende legbordtypes (S, M, L) eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Serie	24seven LEVEL
Gewicht	350 kg
Aantal box B	20
Draagvermogen per box B	15 kg
Draagvermogen per box C	20 kg
Aantal box C	8
Totaal aantal boxen	42
Aantal box A	14
Draagvermogen per box A	10 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	640 kg
Producttype	Artikeluitgiftesysteem

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/979440-42>
