



DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch VHM cilinderschacht, DUO-LOCK interface: DL20



Bestelgegevens

Bestelnummer	220377 DL20
GTIN	4034221193667
Artikelklasse	10N

Omschrijving

Uitvoering:

Technisch geoptimaliseerd.

Opmerking:

speciale afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

DUO-LOCK interface	DL20
L ₂	75 mm
aanbevolen draaimoment	80 Nm
Totale lengte L	125 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname