



Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302520 32
GTIN	4250122600848
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 6 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Totale lengte L: 206 mm

Freesdoornlengte L_3 met meeneemring: 24 mm

Freesdoornlengte L_4 : 38 mm

Schroefdraad M: M24

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 32

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Freesdoornlengte L_4	38 mm
Totale lengte L	206 mm

Doorn-Ø d ₁	32 mm
Schroefdraad M	M24
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 32	309700 32
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32