

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, Schacht-Ø / totale lengte L: 50/518****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265076 50/518
GTIN	4069515037471
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen! $D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-Ø} + H + \text{middenverplaatsing}$
 L_3 snijkop. Nuttige lengte = totale lengte L verminderd met spanlengte (aanbevolen = $3 \times D$).
Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Totale lengte L	518 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	5 mm
niet spanbaar bereik S	187 mm
Montageschroevenset	269026 3
Aanbevolen spanlengte	150 mm
Schacht-Ø	50 mm
Uitvoering	Staal
Aantal koelkanalen	1
Draadaansluiting	G3/4
Serie	Master Mute

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265076-50/518>