

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, Schacht-Ø / totale lengte L: 40/408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265076 40/408
GTIN	4069515037440
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:****Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).****Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:Niet in het met S aangeduide gebied spannen! $D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing}$ L_3 snijkop. Nuttige lengte = totale lengte L verminderd met spanlengte (aanbevolen = $3 \times D$).Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).**Technische beschrijving**

Montageschroevenset	269026 3
Schacht-Ø	40 mm
Totale lengte L	408 mm
Aanbevolen spanlengte	120 mm
niet spanbaar bereik S	144 mm
Uitvoering	Staal
Aantal koelkanalen	3
Draadaansluiting	G1/2
Serie	Master Mute
Trilling	gedempt

Inwendige koeling

ja

Producttype

Boorstangbasisdeel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265076-40/408>