



Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	075530 M18FHM121C
GTIN	4058546564339
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

Accu-combihamer M18 FUEL™ SDS-MAX met borstelloze POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™-elektronica met nieuwe FORGE™ 12,0 Ah-accu.

Levering:

Inclusief lader, 1 x 18 V / 12 Ah FORGE™-accu, koffer

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073866.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Slagenergie	11 J
Accuspanning	18 V

Gegevensblad

Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in beton	45 mm
Gewicht	10,2 kg
Maximaal aantal slagen	2900 min ⁻¹
Artikelomschrijving producent	M18FHM-121C
Maximale vibratie volgens EN	9,4 m/s ²
Toerentalbereik	0 - 380 min ⁻¹
Accucapaciteit	12 Ah
Producttype	Boorhamer