



Haakse accuslijper 18V, voor 230 mm schijf-Ø, met accu



Bestelgegevens

Bestelnummer	077135 M18FLAG230
GTIN	4058546564056
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-haakse slijper Ø 230 mm. Uitvoering met dodemansschakelaar en herstartbeveiliging.

Nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor (werkt op slechts één 18 V / 12 Ah High Output™ accupack).

Levering:

Inclusief 1× 18 V / 12 Ah **FORGE™** Li-ion-accu, lader M12-18 FC, beschermkap, AVS-handvat aan de zijkant, Fixtec-snelspanmoer, 2× verwisselbaar stofbeschermrooster, transportkoffer.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	Dodemansschakelaar; FIXTEC
Accucapaciteit	12 Ah
Artikelomschrijving producent	M18FLAG230XP-DB-121C
Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Aantal inbegrepen accu's	1

Gegevensblad

Maximale vibratie volgens EN	8,7 m/s ²
Gewicht	5,2 kg
Accutype	Lithium-ion
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	65 mm
Producttype	Haakse slijper