

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302440 8
GTIN	4250122600343
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	8
Schroefdraad M	M24
Totale lengte L	190 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8