

Garant**GARANT Vap Tap machinetap voor doorlopende gaten, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Artikelklasse	13V

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 132642

Technische beschrijving

Serie	Master Tap
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Gekleurde ring	groen

Producttype

Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	18 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten
<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/146437-M3-12>