

**ER-spantanghouder, SK 40, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302465 40
GTIN	4250122600114
Artikelklasse	36E

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-/ESX-spantangen volgens ISO 15488-B.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308981 – 309040, ER-sets nr. 309024 – 309320, ER-spansleutels nr. 309680 – 309740.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	4 - 26 mm
Reserve-ER-spanmoer	40
Voor ER-spantangen	40
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Schroefdraad M	M16
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309028
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4