



Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	574750 50
GTIN	4017359005576
Artikelklasse	57L

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met **schacht-Ø 6 mm**.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Maximaal toerental	10500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Producttype	Penseelborstel