

**Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 70-85mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428931 70-85
GTIN	4059192064914
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.

Technische beschrijving

Meetbereik	70 - 85 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Standaardmeetdiepte	97 mm
IP-klasse	IP 65
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maat a	0,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Batterijtype	Knoopcel
Aflezings	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/428931-70-85>