



Digitale binnenschroefmaatset met gegevensuitgang, Meetbereik: 6-12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428941 6-12
GTIN	4059192064976
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428931 met bijbehorende instellingen.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetbereik	6 - 12 mm
Instelring-Ø	8/10 mm

Aantal meetkoppen	3
Aantal instelringen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 65
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/428941-6-12>