



Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metaal FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Extreem compact design met een lengte van slechts 132 mm, perfect voor gebruik in krappe ruimtes.**
- **Mechanische slipkoppeling met 13 draaimomentstanden.**

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Artikelomschrijving producent	M12 BLDDRC-202C
Accutype	Lithium-ion

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
geschikt voor materiaal	Hout
Maximale spiraalboor-Ø in hout	22 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal toerental 2e versnelling	1550 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	40 Nm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Accuspanning	12 V
Typisch gebruik	Medium
Accucapaciteit	2 Ah
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 470 min ⁻¹
Gewicht	2,8 kg
Producttype	Boorschroefmachine