



Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	075532 M12FHAC
GTIN	4058546563479
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **SDS-Plus booropname.**
- **Robuust metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

12 V / 5,0 Ah FUEL™ accu-combihamer met borstelloze POWERSTATE-motor.

Geoptimaliseerd voor boren van Ø 4 – 10 mm in beton en metselwerk. Redlink Plus-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Levering:

Nulvariant – zonder accu, lader en koffer. Inclusief snellader, 2 × 12 V / 5 Ah High-Output-accu, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073866.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	10,5 m/s ²
Toerentalbereik	0 - 1200 min ⁻¹

Gegevensblad

Aantal inbegrepen accu's	0
Gewicht	1,9 kg
Accutype	Lithium-ion
Slagenergie	1,1 J
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal aantal slagen	4410 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	13 mm
Artikelomschrijving producent	M12 FHAC16-0
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Accuspanning	12 V
Producttype	Boorhamer