



Accu-pijpsnijder, Type: 4933498374



Bestelgegevens

Bestelnummer	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte accu-pijpsnijder met roestvrije snijkop. **Automatische aanpassing** aan pijp-Ø. Minimale wandafstand 43 mm. **Geschikt voor edelstalen, C-staal- en koperen pijpen.** Dankzij het kijkvenster op het snijmechanisme en de ingebouwde verlichting kan de gebruiker de pijp nauwkeurig snijden.

Levering:

Levering in een doos, **zonder** accu en **zonder** lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.

Technische beschrijving

Gewicht	3 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Accutype	Lithium-ion
Toerentalbereik	0 - 330 min ⁻¹
Maximale buis-Ø koper	35 - 54 mm

Gegevensblad

Accuspanning	12 V
Maximale buis-Ø edelstaal	35 - 54 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Pijpsnijder