



Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302500 16
GTIN	4250122600763
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Totale lengte L	162 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	52 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Schroefdraad M	M16
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16

Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Freesaantreibout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 16	309680 16
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spansleutel1/2 inch-SW25 Voor ER-spantanghouder 16	309720 16
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 16	309700 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40