



## Multigasmetr X-am® 2800, Type: 2800SET



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 097217 2800SET |
| GTIN          | 4048675696926  |
| Artikelklasse | 09J            |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetapparaat voor meerdere gassen, set, Dräger X-am® 2800, inclusief vier geïntegreerde sensoren voor de **gelijktijdige meting** van explosieve gassen en dampen, zuurstof, koolmonoxide en zwavelwaterstof. Het meetapparaat beschikt over een betrouwbare meettechniek, een duurzaam sensorsysteem en een eenvoudige bediening, om een hoge veiligheid te garanderen. De sensoren zijn bij levering reeds in het apparaat geïnstalleerd. Het kleine, lichte meetapparaat is comfortabel om te dragen en ook met handschoenen gemakkelijk te gebruiken dankzij de grote knoppen. Het display geeft belangrijke informatie zoals gasmeetwaarden, alarmen en tijd overzichtelijk weer. Draadloze live-bewaking en wagenparkbeheer met Dräger Gas Detection Connect. Robuust ontwerp, stof-, waterbescherming (IP 68) en valbescherming (> 2 meter) zijn gegarandeerd. **Drievoudig alarm:** akoestisch, optisch en trilling.

#### Levering:

1 x Basisapparaat X-am® 2800 inclusief:

- **NiMH-accu (bedrijfstijd 12h) en laadstation**
- **Sensor EX voor methaan (explosiegevaar), stootvast; meetbereik: 0-100% onderste explosiegrens.**
- **Sensor O<sub>2</sub> voor zuurstof; meetbereik: 0 - 25 vol.-%.**
- **Sensor CO voor koolstofmonoxide in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 2000 ppm.**
- **Sensor H<sub>2</sub>S voor zwavelwaterstof in een geringe concentratie; meetbereik: 0 - 200 ppm.**

#### Opmerking:

Bij levering zijn de sensoren reeds in het basisapparaat ingebouwd.

Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.

### Technische beschrijving

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Accutype                 | Nikkel-metaalhydride              |
| IP-klasse                | IP 68                             |
| Aantal inbegrepen accu's | 1                                 |
| Energievoorziening       | Accuvoeding                       |
| Serie                    | X-am®                             |
| Diepte                   | 44 mm                             |
| Hoogte                   | 130 mm                            |
| Breedte                  | 48 mm                             |
| Gewicht                  | 220 - 250 g                       |
| Apparaateigenschap       | Geschikt voor EX-zone             |
| Producttype              | Meetapparaat voor meerdere gassen |