



Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302500 22
GTIN	4250122600770
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	31 mm
Schroefdraad M	M16
Totale lengte L	164 mm
Afkoppellengte A-maat	52 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	19 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22

Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 22 mm	309870 22
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40