



## Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302500 32
GTIN	4250122600794
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

#### Toepassing:

**Met passpie** – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Schroefdraad M	M16
Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	24 mm
Totale lengte L	169 mm
Afkoppellengte A-maat	52 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	38 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 32	309700 32
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32