

WEKEM®**Teflon-afdichtingstape, 12 m, Type: GOLD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel. Bijzonder sterke, dichte, elastische teflontape van zeer hoge kwaliteit, voor alle draadsoorten. Geschikt voor propaan, butaan, aardgas, benzeen en brandstoffen, temperatuurbereik -240 tot 260 °C.

Toepassing:

Afhankelijk van medium, leiding en grootte van de schroefdraad te gebruiken tot ca. 100 bar (eigen tests zijn vereist), bij 200 °C tot max. 16 bar.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Dikte	0,1 mm
-------	--------

Breedte	12 mm
Voor draadsoort	Alle
Fabrikantnummer	GT
Houdbaarheid vanaf productiedatum	60 maand
Lengte	12 m
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleur	geel
Temperatuur toepassingsgebied	-240 - 260 °C
Chemische basis	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Eigenschap	wordt niet bros
Eigenschap	plakt niet
Eigenschap	onbrandbaar
Productnaamattribuut	12 m
Producttype	Afdichtingstape