



Schuurschijf CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Schijf-Ø: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566367 125
GTIN	4007220304396
Artikelklasse	550

Omschrijving

Uitvoering:

Agressieve slijpschijf met **geïntegreerde glasweefselschotel** en **gepatenteerd span- en koelsysteem**.

Vlakke toepassing zonder beschadiging van het werkstuk door de spanmoer. Toepassing met adapter nr. 566365.

Voor zeer grote afnamecapaciteit op alle stalen materialen.

Met driehoekige, nauwkeurig gevormde keramische korrel.

Toepassing:

Voor **harde en ruwe slijptoe toepassingen** op oppervlakken en langs randen.

Economisch alternatief voor afbraamschijven met **duidelijk gereduceerde belasting door hitte, lawaai, stof en trillingen**.

Vlakke aanzethoek en krachtige aandrijving (>1200 W) in acht nemen.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Aantal lagen	1
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt onder voorwaarden		
Ti	geschikt onder voorwaarden		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		