



Handschoenpaar uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094267 8
GTIN	4048612139196
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met gepatenteerde **Bamboo TwinFlex® technologie**. 18-gauge breitechnologie voor een nauwkeurig tastgevoel, hoge snijbescherming (level D). De **dunne SoftGrip-coating** biedt uitstekende grip en hoge slijtvastheid. Oeko-Tex 100-gecertificeerd, touchscreen-compatibiliteit en bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Toepassing:

Geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Het model is overeenkomstig EN 407 geschikt voor contactwarmte tot +100 °C.

Technische beschrijving

Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	18G

Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan
Coating	SoftGrip-Foam
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	groen
Norm	EN 407
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen