



Hardheidsmeter Rockwell, Type: HR-210



Bestelgegevens

Bestelnummer	495080 HR-210
GTIN	4550501372022
Artikelklasse	44F

Omschrijving

Uitvoering:

Rockwell hardheidsmeter HR-210 met eenvoudige bediening. De motorisch uitgeoefende testkracht vermindert invloed van de bediener van de meting. Weergave analoog. Handmatige gewichtswijziging voor totale testkracht.

Norm:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Levering:

Vlak aambeeld Ø 64 mm, V-aambeeld Ø 40 × 30 mm, waterpas.

Accessoires:

Diamanten drukstift incl. DAkKS-kalibratiecertificaat nr. 495092, netkabel nr. 495093, hardheidsvergelijkingsplaten.

Technische beschrijving

Aflezing	0,5 HR
Bediening	handmatig
Maximale proefstukbreedte	165 mm

Weergave	Analoge meetklok
Gewicht	69 kg
Hoogte	1010 mm
Lengte	780 mm
Maximale proefstukhoogte	180 mm
Breedte	680 mm
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Testverloop	Rockwell
Voorbelasting meetkracht	98,07 N
Hoofdbelasting meetkracht	588,4 N
Hoofdbelasting meetkracht	980,7 N
Hoofdbelasting meetkracht	1471 N
Norm	JIS B 7726
Norm	ISO 6508-2
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter